

サンデン・リテールシステム株式会社
省ランニングコスト・高耐久性を実現した
非接触型 手指用アルコール製剤自動噴霧器
「て・きれい NEO」を新発売



「て・きれい NEO」

サンデン・リテールシステム株式会社(本社：東京都 代表取締役社長：森 益哉、以下サンデン RS)は、新型コロナウイルスへの対策として広く活用されている、アルコール製剤による自動噴霧器「て・きれい」シリーズの第3弾として「て・きれい NEO」の販売を2020年9月から開始します。

今回販売する新製品「て・きれい NEO」の最大の特長は、ランニングコストの低減と耐久性を強化し、新型コロナウイルスの対策が必須となる各種商業施設、レストランやカフェ、学校、ホテル、工場、駅、映画館、コンサートホール、オフィスなど、人が多く集まる施設での使用を想定して、必要とされる機能の強化を図ったものです。

具体的には0.5mlから3.0 mlまで5段階に調整可能となり、プッシュ式で2回利用した時(1ml 噴射×100回/1 日で想定)に比べ大幅に削減でき、液剤の使用量の大幅削減が実現し、ランニングコストの軽減が図れるようになりました。

今回の機能強化は、その各方面から多く寄せられた要望に対応すべく研究開発を行って来た結果であり、品質の向上により保証期間を5年間と過去最長にすることで、幅広い需要に応えて行く事もできるようになりました。

サンデン・リテールシステム株式会社は、これからも人・商品・環境を繋ぐ会社として、消費者の課題解決に取り組み、便利で豊かな生活の実現に向け、新技術やサービスを提供していきます。

■ 本件に関するお問い合わせ先 ■

サンデン・リテールシステム株式会社 管理本部 広報室 岡田

電話番号：03-5209-3234

携帯番号：090-9973-4895

Eメール：yumi.okada.xo@g-sanden.com

<て・きれい NEO 特長>

■ 高耐久性

- ・当社比約 5 倍 100 万回噴霧可能な新ポンプユニット搭載、
5 年間の長期保証を付与（専用液剤使用の場合）。

■ 省ランニングコスト

- ・1 回の噴霧量を 0.5・0.75・1.0・2.0・3.0ml の 5 段階調整可能。
ブッシュ式（1 回約 2~3ml 噴霧）に比べ使用量を大幅削減。

■ 自動ドア連動機能内蔵

- ・入室時の衛生管理に。

自動扉との連動を可能にするよう設計が施されており、医療現場や食品衛生工場、限られた区域内への立ち入りの際に、消毒が終了した時点で自動ドアが開くなど徹底した衛生管理ツールとして役立てることができます。

■ 非接触式

センサー感知による自動式のため、機器への接触ストレスがなく使用できる。手動ではないため、消毒液のムダな使用を防ぐことができる。

■ 選べる電源方式

- ・単 2 アルカリ乾電池 4 本(付属品)もしくは、モバイルバッテリー(オプション)で使用可能。
アルカリ乾電池使用の場合、海外での商業施設や公共施設へ設置も可能。

< て・きれいき NEO 製品概要 >

商品名	て・きれいき NEO
形式名	TEK-MIC-2
噴霧方式	圧力噴霧式
使用温度範囲	5℃～40℃
電源	単 2 アルカリ乾電池×4 本 または指定モバイルバッテリー 外部電源入力端子付き(USB Type-C)
駆動時間	約 4 か月(1ml 噴霧×100 回目/1 日) ※モバイルバッテリー(5,000mAh) 使用時
噴霧量 (1 回)	0.5、0.75、1.0、2.0、3.0mL (切替可能)
外形寸法	幅 162mm×奥行 234mm(最大)×高さ 302mm
製品質量	2kg(消毒液含まず)
消毒液タンク	ボトル型タンク内蔵(ボトル交換可能) 容量：1L
使用消毒液	当社適合確認済み液剤
消毒液補充方法	上部からの補充またはボトル交換
付属品	受皿、防盜ワイヤー
自動ドア連動	可(オープンコレクター出力、無電圧 A 接点)

※販売時までには、デザイン・仕様は変更となる場合があります